




# PCO用 発泡施工機 バーサフォーマー



## バーサフォーマーの特徴

1. 丈夫な強化ステンレス薬液タンク(約3.8L)
2. コンプレッサーによる蓄圧が早い
3. 専用ケースに機材がコンパクトに収納できる

## ■ 泡施工の利点

### 1. 薬剤を隅々まで到達させる事が出来る

排水管内側全体やコンクリートの床や割れ目に注入し、対象害虫の生息箇所に薬剤を到達させる事が期待出来る。

### 2. 薬剤の壁面付着残留時間が長い

垂直面に対し液剤よりも長時間付着させる事が出来る。  
対象害虫に長時間「泡と殺虫成分」を接触させる事が出来る。

### 3. 安全性・作業性の向上

薬剤が飛散せず、なおかつ噴霧した箇所が一目瞭然になる。

## ■ 仕様


サイズ	高さ420mm × 幅405mm × 奥行280mm
本体重量	9.7kg(薬液無しの状態)
タンク	3.8L(タンクのみ重量:2.6kg)
ホース長さ	245cm

## ■ ケースは安全ストッパー付き



## ■ 噴霧用チップ

チップ長さ	120mm
チップ外径	5mm
チップ内径	4mm



## ■ 噴霧用ガン



## ■ 起泡剤 バーサフォーマーには 専用の起泡剤をご使用下さい

### 商品名:「Hohto起泡剤」

容量 : 800ml

使用方法: 薬液1Lに対し  
起泡剤を40~60ml添加させる

注意点 : 冬季に固化しやすい為  
保管場所に気をつける  
固化した場合50~60℃程度のお湯で湯せんする。

